

Antistatinė poliuretaninė žarna, vidutinio sunkumo, atspari mikrobams + atspari ugniai

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalas dideliems abrazyvinių miltelių, birių medžiagų, granulių ir dujų kiekiams;
- ištraukimo agregatams, dulkių surinkimo sistemose, filtravimo sistemose, alyvos rūko ekstrahavimui;
- kompresoriams, šoniniams ventiliacijos kanalams, vakuuminuose siurbliuose, slėgio siurbliuose, siurbliuose;
- savivaldybės transporto priemonėse: šlavimo mašinose, valymo mašinose
- savivaldybės transporto priemonėse: vejapjovėse, šlaito vejapjovėse, lapų pūstuvuose / lapų surinkėjuose;

Ypatumai

- vidutinio sunkumo;
- labai atspari dilimui;
- padidintas atsparumas slėgiui ir vakuumui;
- atspari mikrobams;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas žemoje temperatūroje;
- slopinanti liepsną pagal DIN 4102-B1;
- visada antistatiškos sienelės: pagal ISO 8031 elektros ir paviršiaus atsparumas $<10^9 \Omega$;
- atitinka RoHS reikalavimus;

Darbinė temperatūra

- -40°C iki 90°C
- trumpai iki 125°C

Dizainas, medžiaga

PROTAPE® juostinė žarna

- į žarnos sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- viela padengta plastikų;
- sienos: visada antistatiška, iš premium seteripoliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug 0.9 mm.

Pasirinkimo variantai

- kiti skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;
- skaidri žarna;
- įspaudu duomenys: <ID> antistatikas + atsparumas mikrobams + antioksidantas <neutralios partijos Nr.>

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis skersmuo in / mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas) psi	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), HG	Lenkimo radiusas, mm	Svoris, kg/m	Standartinis ilgis, m	Užsakymo Nr.
- / 40	48	1,322 (3,92)	1,000 (1,00)	38	0,25	10	333-0040-0007
2 / 50-51	58	1,065 (3,16)	1,000 (1,00)	48	0,31	10	333-0050-0007
2.36 / 60	68	0,890 (2,64)	1,000 (1,00)	58	0,36	10	333-0060-0007
2.5 / 63-65	72	0,825 (2,44)	1,000 (1,00)	63	0,38	10	333-0065-0007
- / 70	78	0,768 (2,44)	1,000 (1,00)	68	0,42	10	333-0070-0007
3 / 75-76	83	0,718 (2,12)	1,000 (1,00)	73	0,44	10	333-0075-0007
- / 80	88	0,674 (1,86)	1,000 (1,00)	78	0,47	10	333-0080-0007
4 / 100-102	109	0,541 (1,60)	0,567 (0,71)	98	0,97	10	333-0100-0007
5 / 125-127	134	0,435 (1,28)	0,454 (0,57)	123	1,19	10	333-0125-0007
5.5 / 140	148	0,389 (1,14)	0,405 (0,50)	138	1,32	10	333-0140-0007
6 / 150-152	159	0,363 (1,07)	0,378 (0,47)	148	1,45	10	333-0150-0007
6.3 / 160	168	0,340 (1,00)	0,354 (0,45)	158	1,50	10	333-0160-0007
7 / 178-180	186	0,303 (0,89)	0,318 (0,40)	178	1,66	10	333-0180-0007
8 / 200-203	210	0,273 (0,80)	0,283 (0,36)	198	1,89	10	333-0200-0007
- / 250	258	0,219 (0,64)	0,236 (0,30)	248	2,32	10	333-0250-0007
- / 300	308	0,182 (0,54)	0,197 (0,25)	298	2,78	10	333-0300-0007

Apkabs ir jungtys



Apkaba 212



Apkaba 210
BRIDGE CLAMP




Apkaba 217



Apkaba 213



Apkaba 228



Apkaba 223



Jungtys 210-271

Teigiami ir neigiami slėgio rodikliai yra rekomenduojamos didžiausios veikimo vertės. Pagal užsakymą gali būti pagaminti gaminiai su didesnėmis vertėmis. Lenktos žarnos spindulys apskaičiuojamas žarnos lanko viduje. Papildomą informaciją žr.: www.norres.com. NORRES pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti techninius duomenis. Techniniai duomenys yra pagrįsti bandymais, esant 20 ° C temperatūrai, dirbant su šiais duomenimis. Už tinkamą NORRES žarnų naudojimą ir techninę priežiūrą atsako tik pirkėjas ir galutinis produkto vartotojas. Individualios sąlygos, paraiškios ir kintamųjų skaičius automatiškai rekomenduojamos techninėmis galimybėmis. Ši informacija yra tik bendrojo pobūdžio.